

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein

lot 4 pièce

Numéro d'article: 509487



Bac gerbable norme Europe

pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 155 x 360 x 260 mm
- force 40 kg
- capacité de gerbage 500 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient bacs gerbables

finition paroi ouverture de prise sur face avant

norme européenne	oui	champ d'inscription	porte-étiquettes sur tous les côtés
capacité	14,5 l	soubassement	plein
hauteur	175 mm	fond renforcé par	rainures de renfort
longueur	400 mm	charge	40 kg
largeur	300 mm	capacité de gerbage	500 kg
hauteur intérieure	155 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
longueur intérieure	360 mm	convient pour aliments	oui
largeur intérieure	260 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	dispositif de support	poignées
gerbable	oui	couleur	gris
emboîtable	non	garantie	5 années
pliable	non	Poids	4,4 kg
structure de cloison	plein		

Accessoires

509423		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509424		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 100 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509425		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509428		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite
509580		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm
509583		couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm
509586		Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 120 mm, en blanc
509594		Barre de transport, pour bac gerbable hauteur x largeur 175 x 300 mm
509597		plombs, pour bac gerbable

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	---	---