


## Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 30 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm, empattement 50 mm



Numéro d'article: 551004



## Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à petits rouleaux

### Droit

convoyeur à rouleaux














- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 30 mm
- convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm
- largeur 440 mm
- empattement 50 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 150 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion




### Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur	440 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	150 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	50 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm
matériau de roulette	plastique	largeur de cadre	20 mm

diamètre de rouleau	30 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	1 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	400 mm	Poids	13,4 kg

## Accessoires

126202		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404327		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
405057		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428609		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428664		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428711		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428755		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428799		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428835		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429226		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, longueur 1 m
429237		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, au-dessus de la tête, longueur 1 m
510296		passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 30 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm, empattement 50 mm, avec charnières et poignée
510326		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel

510329		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
551321		courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 30 mm, largeur du convoyeur 400 mm, empattement 50 mm
551387		courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 30 mm, largeur du convoyeur 400 mm, empattement 50 mm