

## Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB

StarTech ID: SV565UTPUEU



Cet extendeur de console KVM USB VGA vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou plusieurs ordinateurs (connectés via le commutateur KVM) sur une connexion de câble réseau UTP standard Cat5 ou Cat6 , à des distances d'au plus 150 mètres. Les câbles de connexion du PC sont inclus avec ce produit, offrant ainsi une solution prête à l'emploi.

Vous pouvez utiliser votre clavier, votre souris et votre moniteur existant pour accéder à la salle du serveur et à votre ordinateur de bureau, économisant ainsi de l'espace et évitant d'installer une console distante dédiée, grâce à la commutation entre l'écran de la station de travail et l'écran KVM, depuis un lieu distant.

Conçu pour assurer un fonctionnement durable et fiable, l'extendeur de console USB VGA bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2-ans.

### Applications

- Permet de surveiller un équipement contrôlé par ordinateur dans une usine ou un entrepôt.
- Utilisation d'un ou de plusieurs serveurs dans une salle de serveurs, depuis un lieu distant.
- Permet de contrôler à distance des machines et des systèmes de surveillance de sécurité.

### Features

- Peut être utilisé avec un seul ordinateur ou connecté à un commutateur KVM existant.
- Installation facile à l'aide du câble réseau UTP standard.
- Câbles inclus permettant une configuration immédiate.
- Commandes intuitives par touche directe.
- Prise en charge de l'auto-commutation entre les utilisateurs hôtes et distants ou du contrôle dédié.
- Les ordinateurs USB sont pris en charge à des lieux hôtes ou distants (un clavier et une souris USB sont requis pour la console distante).
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).

## Technical Specifications

Warranty	2 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Non
Interface(s) console	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Interface(s) console	4 - USB A (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Autre(s) interface(s)	2 - RJ-45 Femelle
Distance de transfert max.	150 m (492 ft)
Contrôle IP KVM	Non
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	75 mm [3 in]
Largeur du produit	155 mm [6.1 in]
Hauteur du produit	20 mm [0.8 in]
Poids du produit	299 g [10.6 oz]
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.2A
Tension de sortie	9 DC
Courant de sortie	0.6A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Remarque	Les poids/mesures de produit se réfèrent à une seule unité (hôte ou distante)
Poids brut	1.7 kg [3.8 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Unité hôte
Inclus dans le paquet	1 - Unité à distance
Inclus dans le paquet	2 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
Inclus dans le paquet	2 - Paquets de pieds en caoutchouc
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation
Inclus dans le paquet	1 - Manuel

Certifications, Reports and Compatibility

