

## Gasflaschenwagen Typ GFR und Typ BK, aus Stahl

- zum sicheren Transport von Gasflaschen
- robuste, feuerverzinkte Ausführung

- inkl. Flaschenhalterung und Stahlsicherungskette



Bestell-Nr. 115-205-J9

Stahlflaschenwagen Typ GFR-1, vollgummibereift, Rad-Ø 200 mm

Bestell-Nr. 115-201-J9

Stahlflaschenwagen Typ GFR-1, luftbereift, Rad-Ø 200 mm



Bestell-Nr. 115-243-J9

Stahlflaschenwagen BK-60, vollgummibereift, Rad-Ø 200 mm

Bestell-Nr. 115-246-J9

Stahlflaschenwagen BK-60, luftbereift, Rad-Ø 200 mm (ohne Sicherungskette)



Bestell-Nr. 115-207-J9

Stahlflaschenwagen Typ GFR-2, vollgummibereift, Rad-Ø 350 mm

Bestell-Nr. 115-203-J9

Stahlflaschenwagen Typ GFR-2, luftbereift, Rad-Ø 350 mm



Bestell-Nr. 115-208-J9

Stahlflaschenwagen Typ GFR-L, vollgummibereift, Rad-Ø 350 mm, mit zusätzlichem Stützrad

Bestell-Nr. 115-204-J9

Stahlflaschenwagen Typ GFR-L, luftbereift, Rad-Ø 350 mm, mit zusätzlichem Stützrad

Typ	GFR-1	GFR-2
Ø Gasflasche, max. [mm]	250	250
Lagerkapazität Gasflaschen	1	2
Maße außen B x T x H [mm]	490 x 600 x 1250	770 x 600 x 1250
Traglast gesamt [kg]	100	200
Bestellnummer Bereifung: Vollgummi	115-205-J9	115-207-J9
Bestellnummer Bereifung: Luft	115-201-J9	115-203-J9

Typ	BK-60	GFR-L
Ø Gasflasche, max. [mm]	340	250
Lagerkapazität Gasflaschen	1	2
Maße außen B x T x H [mm]	470 x 530 x 1160	770 x 770 x 1280
Traglast gesamt [kg]	120	200
Bestellnummer Bereifung: Vollgummi	115-243-J9	115-208-J9
Bestellnummer Bereifung: Luft	115-246-J9	115-204-J9
<b>ZUBEHÖR</b>	Sicherungskette für 33 kg Flasche	
Bestellnummer	133-938-J9	