

## ZARGES

### Fahrgerüst Z600 S-PLUS

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 9,25 m,  
Gerüsthöhe 8,5 m, Breite x Tiefe 2500  
x 750 mm, Standhöhe 7,25 m, Bühne  
Breite x Tiefe 2500 x 600 mm, Gerüst  
aus Leichtmetall

Artikelnummer: 139467



## ZARGES Fahrgerüst Z600 S-PLUS

### mit Auslegern

Fahrgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 9,25 m
- Gerüsthöhe 8,5 m, Breite x Tiefe 2500 x 750 mm
- Standhöhe 7,25 m, Bühne Breite x Tiefe 2500 x 600 mm
- Bühnen im Abstand von 2 m
- Geländer
- Sichere Anwendung durch 4 Ausleger für sicheren Stand
- Gerüst aus Leichtmetall
- Aufbau schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
- Gerüstgruppe 3
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- Gewicht 278 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Tiefe	750 mm
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Gerüst Ausstattung	Geländer
Material Gerüst	Leichtmetall	Sicherheitsausstattung Gerüst	4 Ausleger für sicheren Stand
Höhe Gerüst	8,5 m	Gerüstgruppe	3
Standhöhe	7,25 m	Aufbauart	schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
Arbeitshöhe	9,25 m	klappbar	nein
Breite Bühne	2500 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	600 mm	Geländer	ja
Abstand Bühnen	2 m	Norm	gemäß DIN EN 1004
Breite	2500 mm	Gewicht	278 kg