

BS-ROLLEN

ESD-Doppellenkrolle

BS ROLLEN

Traglast 60 kg, Mit Gummi-Bereifung,
Durchmesser x Breite 50 x 18 mm,
Nabe mit Kugellager, Felge aus
Kunststoff, Befestigung mit
Rückenloch, Ø 10,2 mm



Artikelnummer: 139523

BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle

ESD-Doppellenkrolle

- Traglast 60 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Antistatisch
- Durchmesser x Breite 50 x 18 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Rückenloch	10,2 mm
Rollentyp	Apparaterolle	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Apparaterolle	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Rad Ausführung	Zwillingsrad	Fadenschutz	nein
Traglast	60 kg	Gesamthöhe	73 mm
Bereifung	Gummi	Radbreite	18 mm
Rad-Ø	50 mm	Ausladung	36 mm

elektrisch leitend	ja	Lauffläche Eigenschaft	Antistatisch
Material Felge	Kunststoff	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Radlager	Kugellager	Gewicht	0,22 kg
Befestigungselement	Rückenloch		