BS-ROLLEN

ESD-Doppellenkrolle

Traglast 60 kg, Mit Gummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 50 x 18 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10.2 mm

Artikelnummer: 139523



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle

ESD-Doppellenkrolle

- Traglast 60 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Antistatisch
- Durchmesser x Breite 50 x 18 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details					
Fördertechnik	Rollen	Rückenloch	10,2 mm		
Rollentyp	Apparaterolle	Material Gehäuse	Stahl		
Bauform	Apparaterolle	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig		
Rad Ausführung	Zwillingsrad	Fadenschutz	nein		
Traglast	60 kg	Gesamthöhe	73 mm		
Bereifung	Gummi	Radbreite	18 mm		
Rad-Ø	50 mm	Ausladung	36 mm		

elektrisch leitend	ja	Lauffläche Eigenschaft	Antistatisch
Material Felge	Kunststoff	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Radlager	Kugellager	Gewicht	0,22 kg
Befestigungselement	Rückenloch		