

stumpf

Schubladenschrank

MovaFlex

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm, 6 Schublade(n), mit Schwerlastauszug, verschließbar mit Zentralverschluss, Ebenen mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 142800

stumpf Schubladenschrank MovaFlex







Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x100 mm/2x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- mit Etikettierfläche
- mit Schwerlastauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Schubladen mit Farbleitsystem
- mit Auszugssperre
- verschließbar mit Zentralverschluss
- Ebenen mit Stahlboden
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie


Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Schubladen Ausstattung	Farbleitsystem
Material	Stahlblech	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	900 mm	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Breite	500 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	500 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Schubladen	Auszugssperre	ja
Schubladen Anzahl	6 Stück	Auszugsart	Schwerlastauszug
Beschriftungsfeld	Etikettierfläche	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	4x100 mm/2x200 mm	Schließsystem	Zentralverschluss
Fronthöhe 100 mm	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 200 mm	2 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	75 kg	fahrbar	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Garantie	5 Jahre
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene	Gewicht	53 kg

Zubehör

223126		Schubladeneinsatzset, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
223127		Schubladeneinsatzset, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
223128		Schubladeneinsatzset, mit 12 Fächern, passend für Fronthöhe 100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
223130		Schubladeneinsatzset, mit 12 Fächern, passend für Fronthöhe 100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
223131		Schubladeneinsatzset, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 200 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
223132		Schubladeneinsatzset, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 200 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
--------	---	---

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot