

## Bauer

### Späne-Kippmulde

SKK 400

Höhe x Länge x Breite 840 x 1320 x 670 mm, Inhalt 0,4 m³, Traglast 300 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau



Artikelnummer: 218382

## Bauer Späne-Kippmulde SKK 400

### wasser- und wetterfest

#### Späne-Kippmulde

- kastenförmige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 840 x 1320 x 670 mm
- Schüttkantenhöhe 485 mm
- Inhalt 0,4 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 75 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 285 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- öl- und wasserdicht
- Siebblech und Ablasshahn 1"
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,4 m³	Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen

Höhe	840 mm	unterfahrbar	ja
Länge	1320 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	670 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Traglast	300 kg	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Bauart	kastenförmig	Einfahrtaschenabstand	285 mm
Schüttkantenhöhe	485 mm	Ablasshahn	Siebblech // Ablasshahn 1"
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	schwarzgrau // RAL7021
Wand Ausführung	Vollblech	Gewicht	75 kg