

Raja Schiebebügelwagen Stabil

Traglast 250 kg, Länge x Breite 725 x 463 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Artikelnummer: 221193



Raja Schiebebügelwagen Stabil

Kompakt und widerstandsfähig

Schiebebügelwagen

- Traglast 250 kg
- Länge x Breite 725 x 463 mm
- Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte
- Aufbau Schiebebügel
- Schiebebügel klappbar
- Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 850 x 725 x 463 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm

Technische Details

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Euronorm | nein |
| Wagentyp | Plattformwagen | Schiebebügel | 1 Stück |
| Plattformwagentyp | Schiebebügelwagen | Klappfunktion | Schiebebügel klappbar |
| Traglast | 250 kg | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| klappbar | ja | Durchmesser Rad | 125 mm |
| Material Plattform | Stahl | Höhe | 850 mm |
| Oberfläche Plattform | mit Anti-Rutschmatte | Länge | 725 mm |
| Aufbauten | Schiebebügel | Breite | 463 mm |
| nestbar | nein | Gewicht | 9,5 kg |
| Material | Stahl | | |