

META

Profillagerregal MINI-RACK

Anbaufeld, Nutzung beidseitig, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1400 x 800 mm, max. Vertikallast 475 kg, max. seitlich anliegende Last 50 kg, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 225870



META Profillagerregal MINI-RACK

für die stehende Leichtgutlagerung

META Profillagerregal MINI-RACK

- Anbaufeld
- Nutzung beidseitig
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1400 x 800 mm
- max. Vertikallast 475 kg
- max. seitlich anliegende Last 50 kg
- Konstruktion aus Stahl
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

- Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Traversen Anzahl	6 Stück
Regaltyp	Profillagerregal	Material	Stahl
Regalsystem	Schraubsystem	Oberfläche Traversen	pulverbeschichtet
Regalfeld	Anbaufeld	Farbe Traversen	lichtgrau // RAL7035
Höhe	2200 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Breite	1400 mm	Garantie	5 Jahre
Tiefe	800 mm	Anlieferung	zerlegt
Nutzung	beidseitig	Nutzungshinweis Regalsicherung	Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden
max. seitlich anliegende Last	50 kg	Gewicht	33,4 kg
Vertikallast	475 kg		

Zubehör

225877



Aufsteckhalter, Für Profillagerregal, Länge 400 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

217213



EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen

231461



Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden

991798



Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß