ADB

Magazinschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 710 x 300 mm, 78 Kästen aus Polypropylen in rot und blau, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 14 Ebenen mit Stahlboden und 78 Kästen, Verschließbar mit Kastenschloss mit Sicherheitszylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau





Artikelnummer: 272360

Magazinschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 710 x 300 mm
- 78 Kästen aus Polypropylen in rot und blau
- Bestückung 54 x H x B x T 75 x 116 x 212 mm, 24 x H x B x T 126 x 170 x 240 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 106°
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 14 Ebenen mit Stahlboden und 78 Kästen
- Im Raster von 30 mm verstellbar
- Verschließbar mit Kastenschloss mit Sicherheitszylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Ebenen verzinkt
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Technische Details			
Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Werkstattschrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1950 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	710 mm	Schließsystem	Kastenschloss
Tiefe	300 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden, Kästen	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Höhenverstellraster Ebene	30 mm
Böden / Ebenen Anzahl	14 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Traglast Fachboden	50 kg	abschließbar	ja
Sichtlagerkästen Anzahl	78 Stück	Mitteltrennwand	nein
Kasten-Anzahl x Größe	54 x H x B x T 75 x 116 x 212 mm, 24 x H x B x T 126 x 170 x 240 mm	Türöffnungswinkel	106°
Material Kasten	Polypropylen	Anlieferung	fertig montiert
Farbe Kasten	rot und blau	Gewicht	83 kg

Dazu passt auch			
146388	1	Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in silber, Rückseite magnetisch	
222682	Special Control of the Control of th	Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei	
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm	
527144	1	Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz	
532375	- (100)	Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz	