

Kappes Systemschrank RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, 8 Schublade(n), mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 522675



Kappes Schwerlastschrank RasterPlan®

mit Mitteltrennwand

Systemschrank


- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- doppelwandige Türen
- Ecken hart verlötet
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x100 mm/4x175 mm
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- mit Mitteltrennwand





- Links ausgestattet mit 3 Böden und 4 Schubladen, rechts mit 3 Böden und 4 Schubladen
- rechts 3 Böden und 4 Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details




| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Schrankschranktyp | Systemschrank | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Höhe | 1950 mm | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Breite | 1000 mm | Unterbau | Sockel |
| Tiefe | 600 mm | Material | Stahl |
| Schrank Ausstattung | Böden, Schubladen | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm |
| Schrank links Ausstattung | 3 Böden und 4 Schubladen | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Schrank rechts Ausstattung | 3 Böden und 4 Schubladen | abschließbar | ja |
| Böden / Ebenen Anzahl | 6 Stück | Mitteltrennwand | ja |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Türkonstruktion | doppelwandig |
| Traglast Fachboden | 80 kg | Auszugsführung Schublade | mit Teleskopschiene |
| Traglast Unterboden | 400 kg | Auszug Schublade | 100 % |
| Schubladen Anzahl | 8 Stück | Griff | Drehgriff |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 4x100 mm/4x175 mm | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 100 mm | 4 Stück | Stabilität / Aussteifung / Verst | Ecken hart verlötet |
| Fronthöhe 175 mm | 4 Stück | Tür Ausführung | doppelwandige Türen |
| Schubladentraglast | 110 kg | Gewicht | 186 kg |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 522554 |  | Auszugboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522555 | · | Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL7035 Lichtgrau |
| 522556 | · | Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL5010 Enzianblau |
| 522557 | · | Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL7035 Lichtgrau |
| 522558 | · | Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL5010 Enzianblau |
| 522559 | · | Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL7035 Lichtgrau |
| 522560 | · | Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL5010 Enzianblau |
| 522564 | · | Auszugssperre für Schublade, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

| | | |
|--------|---|---|
| 522565 |  | Bodenverankerung für Schwerlastschrank |
| 522621 | • | Lochplatte, Höhe x Breite 455 x 497 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 522622 | • | Lochplatte, Höhe x Breite 455 x 497 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 522677 | • | Stahlboden für Schwerlastschrank, Breite 500 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522686 |  | Einteilungsset, passend für Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522687 |  | Einteilungsset, passend für Fronthöhe 125 mm, Höhe 125 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522688 |  | Einteilungsset, passend für Fronthöhe 175 mm, Höhe 175 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |