

Technisch specificatieblad

Montageplaat voor datatechniek type A



Artikelnr. 7408802



A2 Roestvast staal 1.4301



Montageplaat voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: AMP TYCO: Standaard 110Connect, SL Serie 110Connect en Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: niet afgeschermd; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark met adapterclip; Siemon CAT6; 3M K6 en K10.

Afmeting van een montage-opening in mm: 20,10 x 14,80.

Stamgegevens

Bestelnr.	7408802
Type	MP R2 2A
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	1,96 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	65,00 mm
Breedte	36,00 mm
Toepassing	Inbouwdoos
Aantal enkelvoudige openingen	2,00
Aantal tweevoudige openingen	0,00
Aantal drievoudige openingen	0,00
Aantal CEE-/Perilex-openingen	0,00
Aantal vierkante openingen	0,00
Aantal ronde openingen	0,00
Aantal ovale openingen	0,00
Aantal inbouwbare apparaten	2,00
Type bevestiging	Klikbaar
Opschriftplaatje	<input type="checkbox"/>
Blinddeksel	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor tekstveld	<input type="checkbox"/>
Installatietechniek	overige