

**Armatuurunit - Linear.Lens.Profil - direct breedstralend - visueel doorlopend**

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via Linear.Lens.Profil van mat PMMA-kunststof. Visueel doorlopende lichtlijn. warmtebestendige leidingen inclusief vastgepositioneerde 3-polige snelmontagestekker met gereedschapsloze fasevoorkiezer en geleitstiften. De armatuurunit is via de multilumen-driver variabel in te stellen in stappen (standaardinstelling: maximale lumen output).

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	18318404100
EAN-nummer	4020863359554
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 40°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 40°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische multilumen-driver, 16-stappen (1 stuks)
Systeemprestaties	49W-27W
Netspanning	230V/50Hz

**LICHTTECHNIEK**

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur schakelniveaus (ETM)	8700lm/49W, 8400lm/48W, 8200lm/46W, 8000lm/45W, 7800lm/43W, 7500lm/42W, 7300lm/40W, 7100lm/39W, 6800lm/37W, 6600lm/36W, 6400lm/34W, 6100lm/33W, 5900lm/32W, 5700lm/30W, 5400lm/29W, 5200lm/27W
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 40°C)
Lichtopbrengst	191lm/W-177lm/W
Stralingshoek	100° (C0) / 110° (C90)
UGR dw./l.	23.9 / 28.5 (49W)

**MECHANIEK**


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1531mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	1.8kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsysteem

**Maten**

L	1531 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/18318404100>



Referentie	LED 8700lm/49W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR dw./l.	23.9 / 28.5

