

Wave 900 Wit 4000lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 111270
 EAN: 7021981112707


Elektrisch

System wattage: 31W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 4000lm
 Werkzaamheid: 129 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal, aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
 Module: 900
 Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm2 aansluiting van midden tot uiteinde

Afmetingen

Lengte (mm) L: 920
 Breedte (mm) W: 151
 Hoogte (mm) H: 54
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.64 / 2.121

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 930 x 160 x 60



7 0 2 1 9 8 1 1 1 2 7 0 7