

## Nemo II Mini Asymmetrisch 160lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 630071  
 EAN: 7021986300710



### Elektrisch

System wattage: 4W  
 Spanning: 220-240V  
 Frequentie (Hz): 50/60Hz  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 115, B16: 184, C10: 115, C16: 184

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Lichtbron inbegrepen: Ja  
 Luminous flux: 160lm  
 Werkzaamheid: 40 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B20>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Lens  
 Zichtbare flirkeren (SVM): 0  
 Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.01

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
 Maximale belasting: 750 kg

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium en roestvrij staal

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
 Kabel: Kabel 1m

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 100  
 Diameter (mm) D: 110  
 Cut-out (mm): 98  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.107 / 1.007

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 120 x 120 x 120



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 1 0