


MarCal 16 GN. Tolómérő skálás kijelzővel


- Nóniusz és sínes osztás a tükrözésmentes leolvasáshoz, matt krómozott
- Rögzítőcsavar, fent
- Mérőfelületek rozsdamentes acélból, edzett
- Mérőlélek belső méréshez
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Lépcső (különbség) mérés
- Megemelt vezetőpályák a mérőléc védelméért
- **Szállítási terjedelem:**
Menettáblázat, Tok



Műszaki adatok


Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Nóniusz érték	Hibahatár	Szabvány	Mélységmérő
		mm	mm	mm		
4100650	16 GN	0 – 150	0,02	0,05	Gyári szabvány	szögletes
4100651	16 GN	0 – 200	0,02	0,05	Gyári szabvány	szögletes
4100652	16 GN	0 – 300	0,02	0,05	Gyári szabvány	szögletes

Rendelési sz.	a	c	d	e	f	b
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4100650	10	16	228	16	3,8	40
4100651	14	19	290	17	3,8	50
4100652	16	23	404	20	4,8	64



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4100302	Táska 150 mm méréstomárhoz	
4102020	Mélységmérő híd (75 x 7 mm)	16 Em



16 Em