



# M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder Konfektionierbare Kupplung, gerade B5133-0

- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schraub-Klemmanschluss
- 3-polig
- metr. Einschraubgewinde M11 x 0,75
- Leitungsdurchlass 3.5 ... 5.0 mm

## Anschlussbelegung



<b>Typenbezeichnung</b>	B5133-0
Ident-Nr.	6901030
<b>Steckverbinder A-Seite</b>	Selbstkonfektionierbare Kupplung, M8 x_1, gerade
Polzahl	3
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA 66 (UL 94 HB), schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PBT, schwarz
Dichtung	Kunststoff, Neoprene
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FKM
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Außendurchmesser der Leitung	3.5... 5mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.5mm <sup>2</sup>
Einschraubgewinde	M11x0,75
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
<b>Bemessungsspannung</b>	max. 60 V
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder	-25... +85°C