

Artikelnummer: 133893

Kurzbeschreibung: Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen type GD-N/R2, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen type GD-N/R2: Voor de opslag van maximaal 2 vaten van elk 200 liter, kan ook gecombineerd worden met 60 liter vaten en kleine containers.

- scharnierende aluminium voordeur als oprijplaat met aandrijving
- Opvangcapaciteit: 210 l.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Opvangbak van plaatstaal (3 mm), gegalvaniseerd, gegalvaniseerd
- Verzinkt rooster, max. belasting 1000 kg/qm
- Constructie van verzinkt plaatstaal, met extra verf op aanvraag (zie tabel).
- Natuurlijke luchtverversing
- Dakmontage met gasveren
- Afsluitbaar
- Vulpompen of trechters kunnen samen met het vat worden afgesteld.
- Afmetingen: 1437 x 1015 x 1514 mm

