

15

1573 01 V



RCA-Steckverbinder



RCA-Stecker, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse,
Knickschutz und Lötanschlüssen

15

1573 01 V



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	ABS, HB nach UL94
Innerer Kontakt	CuZn, unternickelt und vergoldet
Isolierung	ABS
Gehäuse	CuZn, vergoldet
Knickschutztülle	Fe, vergoldet
Farbring	PVC

Mechanische Daten

Steckzyklen 5000

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 5 mm

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Bemessungsstrom	≤ 5 A
Bemessungsspannung	≤ 24 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V AC/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1552 02 V	☞ 1553 02	☞ 4514
☞ BTO 1	☞ BTO 1 V	☞ BTOR 1
☞ KTO 1	☞ XKTO 1	

15

1573 01 V

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1573 01 V ROT (red)	2	100	200
1573 01 V SCHWARZ (black)	2	100	200

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel