

# WT-HF 12,6X850 BK - Kabelbinder



3240731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240731>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240731
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7131
Katalogseite	Seite 615 (C-3-2019)
GTIN	4046356704472
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	99,99 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,5 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	IT

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelbinder
Ausführung	innenverzahnt
Zugfestigkeit GRP	1080 N

### Maße

Breite	12,6 mm
Länge	850 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	30 mm ... 143 mm
Zugfestigkeit	1080 N

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C 50 % Polyamid 6.6 hat ausgeprägte hygroskopische Eigenschaften. Entsprechend seiner Umgebungsluftfeuchtigkeit nimmt es Wasser auf oder gibt es ab. Bei 2-3% Wassergehalt sind die Eigenschaften optimal. In der speziell auf die Artikel abgestimmten Verpackung wird das optimale Feuchtigkeitsniveau erhalten. Um die optimalen Eigenschaften zu wahren sollten folgende Punkte bei der Lagerung beachten werden: Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung, kurzfristige Verarbeitung der Artikel nach Verpackungsanbruch, Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung, Vermeidung direkter Wärmezufuhr.
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-10 °C ... 60 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	nein
Kurzzeittemperatur	110 °C

### Normen und Bestimmungen

Beständigkeit gegen UV-Strahlung	nein
----------------------------------	------

### Montage

Montageart	unlösbar
------------	----------

# WT-HF 12,6X850 BK - Kabelbinder



3240731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240731>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240731>



UL Recognized



LR



BV



RINA



GL



DNV

# WT-HF 12,6X850 BK - Kabelbinder

3240731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240731>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	27140702
ECLASS-12.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

### ETIM

ETIM 8.0	EC000046
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# WT-HF 12,6X850 BK - Kabelbinder

3240731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240731>



## Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

# WT-HF 12,6X850 BK - Kabelbinder

3240731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240731>



## Zubehör

### UNIFOX-CT 4,8 - Kabelbinderzange

1212475

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212475>



**Kabelbinderzange**, für Kunststoffkabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm,  
Materialstärke bis 1,6 mm

### UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbinderzange

1212609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212609>



**Kabelbinderzange**, für Kunststoffkabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm,  
Materialstärke bis 1,6 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)