




Flachstecker DIN 46244-A2.8-0.5
(EN 61058 / EN 61210)




Aufschrift

(M)
 1050 μ
 5/250~
 50E3 T100 
 5A 125-250V AC 1/10HP
 R 56  
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N
 Rückschaltkraft ≥ 0.50 N
 Differenzweg ≤ 0.20 mm

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1	
	\pm	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30				
	0.2	0.3						
d			i		0 10 20 30 mm			Schnappschalter
c			h		gez./DRAWN BY 03.12.91 Ble			
b	29547	08.06.00 pfu	g					
a	22621	19.01.94 mk	f					
			e					Ersatz für/REPLACEMENT OF
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			

MARQUARDT
 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim