

WP 120

Artikel Nr.: T0052919399N



Benefits

- › LötKolben 120 W, 24 V
- › Für kleine und große Bauteile (High Mass) mit hohem Energiebedarf
- › Der Alleskönner für WT Lötstationen und WR Reworkstationen
- › Wechselbare XT Lötspitzen zu kostengünstigen Preisen
- › Power Response Heizkörper Technologie mit optimierter Sensorposition
- › Schnelle Reaktionszeit



Technical Data

| | |
|--|---|
| Active Tip Heizkörper-Technologie | --- |
| Power Response Heizkörper-Technologie | on |
| Silver Line Heizkörper-Technologie | --- |
| Spannung | 24 V |
| Leistung | 120 W |
| Spitzenfamilie | XT, XT Lötstempel |
| Versorgungseinheit | PUD 121, PU WAD 101IG, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME, WT 1H, WT 2M |
| WX kompatibel | --- |
| Temperaturbereich °C | 50 - 450 |
| Temperaturbereich °F | 150 - 850 |
| Aufheizzeit | 14 |
| Sicherheitsablage | --- |
| Sicherheitsablage (optional) | WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199) |
| Spitzenhülse | T0058763709, T0058765802 |
| Integrierte Direktabsaugung | --- |