

Produktdatenblatt

(EU) 2015/1186, Anhang IV

Einhell®

Modellkennung	KGH 4200
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung	Nennwärmeleistung: 4,2 kW Mindestwärmeleistung: 1,4 kW
Indirekte Wärmeleistung	n.a.
Energieeffizienzindex (EEI)	89
Brennstoff-Energieeffizienz	Nennwärmeleistung: 100 % Mindestwärmeleistung: 100 %

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes zutreffenden besonderen Vorkehrungen:

- **Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.**
- Stellen Sie den Heizer mit einem Mindestabstand von 1 m zu Raumheizungen, Herden und ähnlichen Wärmequellen auf. Stellen Sie den Heizer mit der Vorderseite nicht näher als 2 m und mit den Seiten und der Rückwand nicht näher als 1 m zu brennbaren Materialien (insbesondere Vorhänge, Stoffe, Papier etc.) auf.
- Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung gemäß Betriebsanleitung durch, um festzustellen, ob sämtliche gasführende Komponenten dicht sind.
- **Decken Sie den betriebenen Heizer niemals ab – Brandgefahr!** Verwenden Sie den Keramik-Gasheizer nur in trockenen, sauberen und gut belüfteten Räumen mit mind. 84 m³ Rauminhalt. Eine dauerhafte Be- und Entlüftung ins Freie ist notwendig. Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde und nicht fugendichten Fenstern und Türen gelten als gut belüftet. Diese Räume müssen mindestens 1 Fenster haben, das geöffnet werden kann, oder eine Tür, die unmittelbar ins Freie führt.
- **In Deutschland ist für den Betrieb in Wohnräumen ein Druckregler des Typs F1-t (Einhell Art.Nr. 23.323.99) zu verwenden.**
- Bitte beachten Sie in der Betriebsanweisung die Sicherheits- und Warnhinweise, Aufstellungsbedingungen und Wartungshinweise.

Beachten Sie zusätzlich zu diesen Hinweisen unbedingt auch sämtliche nationale und europäische Normen sowie alle örtlichen Vorschriften. Bei Abweichungen zu den oben genannten Hinweisen sind stets die örtlichen Vorschriften zu beachten.