

Schlagschrauber 1/2"

2125QTiMAX

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Titanium



Der 2125QTiMAX liefert beste Leistungsergebnisse seiner Klasse mit nur 155mm Länge und einem Gewicht von nur 1,14kg.

- Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- Patentierte Ein-Hand-Umsteuerung zum Anziehen und Lösen für maximale Kontrolle des Werkzeuges.
- Ringsicherung.
- Quiet Tool Technologie.
- Doppelschlagwerk

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1/2
Max. Drehmoment (Nm)	450
Arbeitsdrehmoment (Nm)	34-340
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Drehzahl (1/min)	15000
Schraubengröße	M11
Gewicht (kg)	1,14
Gesamtlänge (mm)	155
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	114
Schlagzahl (1/min)	1500
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Ring
Geräuschpegel (dB(A))	93,2

2125QTiMAX



Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Titanium



BLD-3

Federzug 2,0kg min, 3,0kg max,
1600 mm, 0,7kg



12-017L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 17
mm



12-019L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 19
mm



12-021L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 21
mm



115-LBK1

Schmiermittel -Kit (Fett, Öl,
Tubenpresse) für IR Komposit-
Schlagschrauber



10P

Motoröl für Ingersoll-Rand
Druckluftwerkzeuge (0,5 l - Flasche)



10Z4

Öl für Druckluftwerkzeuge (0,12l
Flasche) Klasse 1, Nr. 10



115-4T

Fett für alle Schlagschrauber mit
Komposit-Gehäuse