

C+P

Werkstattsschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 142349



C+P Flügeltürschrank

mit Sichtfenstern und Schubladenblock

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür mit Sichtfenster
- Türen mit außenliegenden Drehbolzen
- Türöffnungswinkel 180 °
- Sichtfenster aus Acrylglas
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- 3 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene
- mit Muldengriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schubladentraglast	50 kg
Schranktyp	Werkstattschrank	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Türtyp	Sichtfenstertür	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1950 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Breite	1200 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Tiefe	500 mm	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Oberfläche Boden	verzinkt
Material	Stahlblech	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Traglast Fachboden	70 kg	Türöffnungswinkel	180 °
Schubladen Anzahl	3 Stück	Griff	Muldengriff
Höhenverstellraster Ebene	15 mm	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Gewicht	124,5 kg