

**fetra**

## Gitter-Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 154897



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Kastenwagen

Traglast 600 kg

Gitter-Kastenwagen











- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	2 Stück
Wagentyp	Gitter-Kastenwagen	Deckel	nein

Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	600 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1075 mm	Radanordnung	rechteckig
Euronorm	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Holz	Farbe	brillantblau // RAL5007
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar	Garantie	10 Jahre
Drahtabmessung	50 x 50 mm	Gewicht	54 kg

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar