

## Rollcart Plattformwagen



Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 157961



## Rollcart Plattformwagen

Traglast 600 kg

Plattformwagen











- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 285 x 1060 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Sicherungsrand	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	600 kg	Bereifung	TPE
Ladehöhe	285 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

Ladeflächenbreite	700 mm	Rad-Ø	200 mm
Material Plattform	Holz	Höhe	285 mm
Aufbauten	keine	Länge	1060 mm
nestbar	nein	Breite	700 mm
Material	Stahl	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Euronorm	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Schiebebügel	0 Stück	Gewicht	26 kg
klappbar	nein		

## Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158405		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 250 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar