

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 200 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm



Artikelnummer: 159290

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 200 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 160 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Set	nein	Feststeller	Totalfeststeller
Bauform	Lenkrolle	Feststeller Rückstellung	manuell
Traglast	200 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	TPE	Gesamthöhe	195 mm
Rad-Ø	160 mm	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	138 mm
Radlager	Rollenlager	Breite Platte	109 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	2,25 kg