

## Raja Schiebebügelwagen Stabil

Traglast 250 kg, Länge x Breite 725 x 463 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Artikelnummer: 221193



## Raja Schiebebügelwagen Stabil

### Kompakt und widerstandsfähig

Schiebebügelwagen

- Traglast 250 kg
- Länge x Breite 725 x 463 mm
- Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte
- Aufbau Schiebebügel
- Schiebebügel klappbar
- Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 850 x 725 x 463 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Traglast	250 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

klappbar	ja	Rad-Ø	125 mm
Material Plattform	Stahl	Höhe	850 mm
Oberfläche Plattform	mit Anti-Rutschmatte	Länge	725 mm
Aufbauten	Schiebebügel	Breite	463 mm
nestbar	nein	Gewicht	9,5 kg
Material	Stahl		