## bott

## Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 780 x 1500 x 600 mm, Tischplatte aus MFC, mit Laminierung, C-Fußgestell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau





Artikelnummer: 231712





## Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 780 x 1500 x 600 mm
- Plattenstärke 20 mm
- Tischplatte aus MFC, mit Laminierung
- C-Fußgestell
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 3 Jahre Garantie

Technische Details					
Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Platte	laminiert		
Tischtyp	Werkbank	Gestellform	C-Fußgestell		

Höhe	780 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	1500 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Stärke Platte	20 mm	fahrbar	nein
höhenverstellbar	nein	Garantie	3 Jahre
Material Platte	MFC	Gewicht	35,119 kg

Dazu passt auch				
102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün		
217145	0	Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall		
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung		
230322	I	Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen		