LV-WX300UST

Projecteur WXGA compact et portable à focale ultra courte

Compact, portable et facile à configurer, le projecteur à focale ultra courte LV-300UST offre des images grand format nettes et lumineuses grâce à sa résolution WXGA native et se révèle idéal pour une utilisation dans les petites salles de réunion ou de classe.

- Projecteur compact et portable, à focale ultra courte, pesant seulement 5 kg
- Projette sans effort des images nettes et lumineuses de 100 pouces depuis une distance de seulement 445 mm
- Panneau DLP avec résolution WXGA native (1280 × 800 pixels) et format 16/10
- Profitez d'une luminosité vive de 3000 lumens et d'un taux de contraste de 2300:1
- Correction de trapèze verticale +/- 40°
- Durée de vie de la lampe allant jusqu'à 8000 heures et seulement 29 dBA en mode économique
- Réglage des couleurs sur 6 axes avec réglage avancé des couleurs à l'écran
- 2 ports HDMI et 1 port réseau RJ-45
- Haut-parleurs intégrés 2 × 10 W

Gamme de produits

LV-WX300USTi

LV-WX300UST

LV-WX300

LV-WX300USTi
LV-WX300UST
LV-WX300
LV-X300
LV-S300

LV-WX300UST

Caractéristiques techniques

PANNEAU

Type	Puce DLP™
Format et nombre	Diagonale de 0,65 pouce, puce unique
Ratio d'aspect	16:10
Résolution native	1280 × 800 (WXGA), 1.024.000 pixels

SYSTÈME OPTIQUE

Type de lampe	230 W
Ouverture et distance focale	F/2,5 ; f = 5,1 mm
Agrandissement et contrôle du zoom	1x, fixe
Contrôle de la mise au point	Manuel

IMAGE ET SON

Luminosité	3000 lumens (2500 lumens en mode économique)
Uniformité de luminosité	75 %
Taux de contraste	2300:1
Distance de projection	28,2 cm - 44,5 cm (28,2 cm pour une image de 80 pouces)
Taille de l'écran	80 pouces - 100 pouces (1,29 x 0,81 m – 2,15 m x 1,35 m)
Format de projection	0,35:1
Plage de correction de trapèze	Verticale : manuelle +/- 40°
Compatibilité numérique RVB	UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilité analogique RVB	UXGA / SXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac
Systèmes de balayage vidéo numérique	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
Systèmes de balayage vidéo composante	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
Systèmes de couleurs Vidéo / S-Vidéo	PAL B/G/H/I / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Modes d'affichage	Présentation, Standard, sRVB, Vidéo, Utilisateur 1 et 2
Options de correction d'image	Reproduction des couleurs 10 bits (1,07 milliard de couleurs)
Haut-parleur intégré	10 W × 2 RMS

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée numérique RVB / analogique RVB 1	2 ports HDMI™ V1.3 (avec technologie Deep Colour)
Entrée analogique RVB 1	Mini D-Sub 15 broches (vidéo composante via un câble en option/péritel-RVB via un câble en option)
Entrée analogique RVB 2	Mini D-Sub 15 broches (partagé avec la sortie RVB)
Sortie analogique RVB	Mini D-Sub 15 broches (partagé avec l'entrée RVB 2)
Entrée S-Vidéo	Mini DIN 4 broches
Entrée vidéo composite	Mini DIN 4 broches
Entrée audio 1	Mini-jack stéréo 3,5 mm (entrée RVB 1)
Entrée audio 2	Entrée vidéo RCA (G/D)
Sortie audio	Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable)
Port USB	USB de type B
Port de service / contrôle du projecteur	Mini D-Sub 9 broches (RS232c)
Port réseau	RJ-45

MÉCANISMES

Mécanisme d'inclinaison avant	1 pied pivotant (réglage fin)
Mécanisme d'inclinaison arrière	2 pieds pivotants

INDICES

Dimensions (L × H × P)	287,7 mm × 122 mm × 374,5 mm (pieds et objectif inclus)
Poids	5 kg
Alimentation	100 - 120 / 200 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
Consommation	Modes – Normal : 310 W / Éco : 260 W Mode veille : (LAN activé / désactivé) 6 W / 0,5 W
Niveau de bruit	Modes – Normal : 33 dBA / Éco : 29 dBA
Environnement d'utilisation	0° C à +40° C
Environnement de stockage	-10° C à +60° C
Garantie	3 ans

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Édition française
Canon Europa NV 2015

LV-WX300UST

Projecteur WXGA compact et portable à focale ultra courte

Compact, portable et facile à configurer, le projecteur à focale ultra courte LV-300UST offre des images grand format nettes et lumineuses grâce à sa résolution WXGA native et se révèle idéal pour une utilisation dans les petites salles de réunion ou de classe.

Date de commercialisation : avril 2015

Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Projecteur multimédia LV-WX300UST (E)	0646C003AA	4549292040722	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Télécommande LV-RC09 (avec pointeur laser)	0742C001AA	4549292044928	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Télécommande LV-RC10 (identique à celle fournie dans la boîte)	0748C001AA	4549292044935	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Lampe pour projecteur LV-LP41	0740C001AA	4549292046663	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Fixation murale LV-WL02	0747C001AA	4549292044911	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

LV-WX300UST

Projecteur WXGA compact et portable à focale ultra courte

Compact, portable et facile à configurer, le projecteur à focale ultra courte LV-300UST offre des images grand format nettes et lumineuses grâce à sa résolution WXGA native et se révèle idéal pour une utilisation dans les petites salles de réunion ou de classe.

Mesures/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
Projecteur multimédia LV-WX300UST	9877B003AA	EA	Unité	1	374	287	160	Environ 5,0	N/A
		CT	Carton	1	430	510	280	N/A	Environ 5,5

Contenu de la boîte

- Projecteur multimédia LV-WX300UST
- Télécommande
- Câble d'alimentation secteur
- Câble pour ordinateur (VGA)
- Guide de démarrage rapide (livre)
- Mode d'emploi (multi-support, CD-ROM)
- Livre de garantie (E)