

Alimentatori / Alpha Switching / Desktop

120W - uscita fissa



120W - 15÷24V - uscita regolabile



Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche

Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Ripple: $< 50\text{mV}$
Protezioni: sovraccarico, sovratempera-
tura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 156mm x 80mm
x 48mm
Raffreddamento: con ventola

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: $-10/30^\circ\text{C}$

Conforme alle norme

EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.



Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche


Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore
manuale
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Potenza: 120W
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Ripple: $< 50\text{mV}$
Protezioni: sovraccarico, sovratempera-
tura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 156mm x 80mm
x 48mm
Raffreddamento: con ventola

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro: $-10/30^\circ\text{C}$



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SWD120-41260	230V 115V 100V	12V 12V 12V	10000mA 7000mA 7000mA	120W	8 017443 561526
SWD120-41560	230V 115V 100V	15V 15V 15V	8000mA 5600mA 5600mA	120W	8 017443 563599
SWD120-41860	230V 115V 100V	18V 18V 18V	6600mA 4600mA 4600mA	118.8W	8 017443 563605
SWD120-41972	230V 115V 100V	19V 19V 19V	6300mA 4300mA 4300mA	119.7W	8 017443 617605
SWD120-42460	230V 115V 100V	24V 24V 24V	5000mA 3500mA 3500mA	120W	8 017443 563629
SWD120-43060	230V 115V 100V	30V 30V 30V	4000mA 3000mA 3000mA	120W	8 017443 568877

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SWD120-40072	230V	15V	8000mA	8 017443 617612
	115V	15V	5600mA	
	100V	15V	5600mA	
	230V	18V	6670mA	
	115V	18V	4600mA	
	100V	18V	4600mA	
	230V	19V	6320mA	
	115V	19V	4400mA	
	100V	19V	4400mA	
	230V	20V	6000mA	
	115V	20V	4200mA	
	100V	20V	4200mA	
	230V	22V	5450mA	
115V	22V	3800mA		
100V	22V	3800mA		
230V	24V	5000mA		
115V	24V	3500mA		
100V	24V	3500mA		

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Connettori

