

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

47-400

Nitrilbeschichtung mit Interlock-Strickfutter aus 100% Baumwolle

Ehemals: Hylite™



Öl



Mittlere Belastungen

Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwoll-, Leder- und PVC-Handschuhen

- Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder und PVC.
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit und Öl abweisenden Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung.
- Passt sich der natürlichen Handform an und ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen.
- Erhältlich in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen und Größen.
- Silikonfrei Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen: Wichtig für die Stahl- und Automobilindustrie.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Fahrgestellmontage/Entgraten von Karosserieteilen
- Endmontage
- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen
- Herstellung von Metallteilen und Flachglas
- Montage und Prüfung von Komponenten

Hauptmerkmale

- Merkmale der Hylite-Handschuhe für einen zusätzlichen Tragekomfort: Interlock-Strickträger, umfangreiche Größenauswahl und anatomische Passform
- Spezielle Nitrilmischung für eine exzellente Kombination von Flexibilität, Mechanikfestigkeit und Ölabweisung
- Anatomische Passform - hoher Komfort über längere Tragezeiten
- Erhältlich in vielen Ausführungen, Längen und Größen
- Silikonfrei. Vermeidet eine Verunreinigung von Blechen: ein wichtiger Aspekt in der Stahl- und Automobilindustrie

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
ActivArm [®] Hylite™ 47-400	Veredelung: ¾-Beschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Interlock-Baumwolle Manschetten-Stil: Strickbund	N.V.	8, 9, 10	265-295 mm; 10.74-11.37 inches	Blau	• 12 Paar/Beutel; 12 Beutel/Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaiin Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Owensville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.