



II
mm

II
mm

EIGENSCHAFTEN:

- Widerstandsfähiges, knick- und bruchfestes Glasfaserband
- Kälte- und feuchtigkeitsresistent
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Elektrisch nicht leitend
- Geringes Gewicht
- Stoßfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse
- Höchster Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung

FUTURA

Modell	Länge	Bandbreite
FT 10	10 m	13 mm
FT 20	20 m	13 mm
FT 30	30 m	13 mm

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Bandmaß
Skalierung	mm
EG-Genauigkeitsklasse	II
Material Band	Glasfaser, gelb
Endhaken	Kunststoff-Ring
Material Gehäuse	ABS
Farbe Gehäuse	grau
Ersatzband	auf Anfrage
Gehäuseform	Kapsel
Bandanfang	B
Getriebeübersetzung Kurbel	1:1