

**Artikelnummer:** 122987

**Kurzbeschreibung:** Oppervlaktebescherming type D, 1 m/stuk, wit/rood

**Langbeschreibung:** Oppervlaktebescherming type D, 1-m-stuk:

- Dempt zelfs de hardste stoten en waarschuwt voor gevarenczones
- Het flexibele profiel van zacht polyurethaanschuim waarschuwt voor gevaar bij randen, uitsteeksels en belemmeringen
- Vangt harde stoten op en voorkomt zo stootletsels en biedt bescherming tegen botsingschade
- Voor gebruik op transportroutes binnen het bedrijf, op machines en voertuigen of op wanden en doorgangen binnen of buiten
- Door een bijzonder productieproceda© is de signaalmarkering beschermd tegen kleurvervaging
- Voor specifieke montage te bestellen in stukken van 1 meter, rollen van 5 meter of per strekkende meter
- Zeer sterk hechtende, licht- en verouderingsbestendige, gemodificeerde acrylaatlijm (kleefkracht 21 N/25 mm)
- Bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +100 °C
- Te gebruiken voor binnen en buiten
- Brandveilig volgens DIN EN 13501-1 Klasse E
- Bij moeilijke ondergronden ook geschikt om vast te schroeven

**Type D**: hoekig (bxd) 50 x 20 mm

