

**Artikelnummer:** 129836

**Kurzbeschreibung:** Duwbeugelwagen, 1600 x 800 mm, draagvermogen 1.200 kg

**Langbeschreibung:** Duwbeugelwagen 1600 x 800 mm, draagvermogen 1.200 kg: Stalen buis (a<sup>o</sup> 33,7 x 2 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met elastische massief rubberen banden en kogellagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden en kogellagers, verzinkte behuizing. Laadvlak van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL5010).

- Beladingsoppervlak: 1600 x 800 mm
- Buitenafmetingen: 1720 x 800 mm
- Hoogte duwbeugel: 990 mm
- Hoogte laadoppervlak: 285 mm
- Draagvermogen: 1.200 kg
- Wiel a<sup>o</sup>: 200 mm
- Eigen gewicht: 56 kg

