



## Principale

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gamma                         | PratiKa                      |
| Tipo di prodotto o componente | Presca mobile                |
| Nome abbreviato               | PratiKa fast                 |
| Categoria spina, presa        | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli                | 3P+N+T                       |
| Tipo di rete                  | CA                           |
| Presca standard               | Industriale                  |

## Complementare

|  |   |
|--|---|
| Forma                                      | Diritto                                       |
| Corrente nominale [In]                     | 32 A  |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]        | 380...415 V                                   |
| Frequenza di rete                          | 50/60 Hz                                      |
| Posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h   |
| Materiale spina, presa                     | Tecnopolimero autoestinguente alloggiamento : |
| Materiale contatti                         | Ottone spinotti :                             |
| Collegamenti - morsetti                    | Connessione rapida                            |
| Sezione cavi                               | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                       |
| Diametro esterno cavo                      | 11,5...21 mm                                  |
| Entrata cavo                               | Collarino cavo                                |
| Tipo di filetto                            | Pg 21   |
| Peso prodotto                              | 0,361 kg                                      |
| Altezza                                    | 104 mm  |
| Larghezza                                  | 104 mm  |
| Profondità                                 | 173 mm  |
| Colore                                     | Grigio ( RAL 7035 )                           |
| Codice colore tensione                     | Rosso   |

## Ambiente

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| norme di riferimento                  | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| grado di protezione IP                | IP67 conforme a IEC 60529                          |
| grado di protezione IK                | IK08 conforme a EN 62262                           |
| resistenza al fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1                    |
| umidità relativa                      | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40°C                    |