



16-Port Cat6 Patchpanel

UTP, 19", 1 HE

Part No.: **519526**

EAN-13: 0766623519526 | UPC: 766623519526

Dieses Intellinet Patchpanel aus robustem Stahlblech ist ideal für komfortable Netzwerkverkabelung und dank 19"-Format auch für den Netzwerkschrankeinbau geeignet. Die vergoldeten Kontakte sorgen für höchste Anschlussqualität. Durch den Verzicht auf Schirmung schont dieses Modell zudem Ihr Budget. Zu unserer Qualität stehen wir mit einer Herstellergarantie von 10 Jahren für die gesamte Patchpanel-Linie.

Merkmale:

- Kontakte beschichtet mit mindestens 1,30 µm Gold für maximale Anschlussqualität Ihrer Netzkabel
- Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
- Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG
- Geeignet für ungeschirmte Cat6-Netzkabel
- Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet-Netzwerkanwendungen
- Zur Anbindung von RJ45-Ports an ein Netzwerk
- 1 HE
- 19" Rackmount
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Zertifikate

- UL
- RoHS

Allgemein

- Abmessungen: 482 mm x 43 mm x 48 mm
- Horizontaler Abstand zwischen linkem und rechtem Montageloch: 465 mm
- Vertikaler Abstand zwischen oberem und unterem Montageloch: 31 mm
- Gewicht: 0,71 kg

- Betriebstemperatur: -40 – 80°C

Lieferumfang

- 16-Port Cat6 Patchpanel
- 4 Montageschrauben
- Kurzanleitung

