

ROLINE Wandgehäuse 6 HE (HxBxT)

345x550x450mm, Bausatz

Artikelnummer	26.50.0144
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.50.0144



Stand- bzw. Wandgehäuse mit Glastür zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten

- Neues ROLINE Wandgehäuse mit Glastür (Vollsichtscheibe)
- Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten
- Netzwerkinstallationen sind denkbar einfach, da die abnehmbare Tür und die abnehmbaren Seitenwände optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere ermöglichen
- Rückwand mit integrierter Zugentlastung
- Boden-/ Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
- Eine 19"-Ebene; in der Tiefe individuell verstellbar
- Lieferung als Bausatz
- Optionales Zubehör: 19"-Geräteträger 2 HE, Stellfläche (B x T) 430 x 300 mm, Tragkraft max. 15 kg

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Wandschrank
Farbe	grau
Lieferumfang	Wandgehäuse als Bausatz, Erdungsset, Schraubenset M5
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	6

Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	345 x 550 x 450 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	350 mm
Schutzart IP	40
Front	Glastür
19"-Ebene	vorne
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Bodenbereich	geschlossen
Lüfter nachrüstbar	nein
Farbe (Schrankgestell)	grau
Farbe (Verkleidungsteile)	grau
Farbe (Designprofile)	karminrot
Technische Besonderheiten	Lieferung als Bausatz
Höhe	345 mm
Breite	550 mm
Tiefe	450 mm
Verpackungshöhe	200 mm
Verpackungsbreite	500 mm
Verpackungstiefe	600 mm
Paketgewicht	18 kg