

## Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 940 x 650  
mm, Böden aus Holz, mit  
Trennbügeln, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL7035 Lichtgrau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 532104



## Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg

Bürowagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 940 x 650 mm
- Böden aus Holz
- mit Trennbügeln
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1150 x 940 x 650 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Aktenwagen	Etagen Anzahl	3 Stück
Traglast	150 kg	Etagenhöhen mm	230/610/1000
Höhe	1150 mm	Ladeflächenlänge	940 mm
Länge	940 mm	Ladeflächenbreite	650 mm
Breite	650 mm	Wagen Ausstattung	3 Böden, Gitterstirnwände, Trennbügel
Material Platte	Holz	Bereifung	TPE
Material Verarbeitung	verschweißt	Rad-Ø	125 mm
Material Gestell	Stahl	Garantie	5 Jahre
Oberfläche	pulverbeschichtet	Gewicht	41 kg
Farbe	lichtgrau // RAL7035		

## Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau