

Biegung 90° für Kabelbrücke Typ 212

- Maße (BxTxH): 210 x 210 x 20 mm
- Material: Polyurethan (PU)
- Oberfläche: Antirutsch
- Flammenschutzklasse: B1 nach DIN 4102
- DEKRA zertifiziert

- für den Innenbereich geeignet



Modellbeispiel: Biegung 90° für Kabelbrücke Typ 212 schwarz (Art. 19136)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

	19136	schwarz
	19137	grau
	19138	gelb

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  Lieferzeit auf Anfrage

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Kabelbrücke Typ 212 - 4 Kanäle, 2 á 10 mm + 2 á 12 mm, Breite 870 mm, für den Innenbereich

Höhe: 20 mm
Breite: 870 mm
Überfahrlänge: 120 mm



Modellbeispiel:
Biegung 90° für Kabelbrücke Typ 212
grau (Art. 19137)



Modellbeispiel: mit Kabelbrücke verbunden