

Wonday

Chariot à plate-forme en acier Cargo, capacité de charge: 300 kg

- construction: tube d'acier
- plate-forme: en tôle d'acier avec revêtement antidérapant en PVC
- avec pare-choc de protection
- dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)
- 4 roues PVC sur jante plastique
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- diamètre des roues: 125 mm
- barre de verrouillage
- livré démonté (montage facile)

Référence 61453064: dimensions déplié: (L)725 x (P)472x (H)850 mm / dimensions plié: (L)725 x (P)472 x (H)260 mm

Référence 61453067: dimensions déplié: (L)907 x (P)608x (H)850 mm / dimensions plié: (L)907 x (P)608 x (H)290 mm

Exemples d'utilisation:

- chariot maniable pour un transport rapide d'objets dans l'entreprise et pendant les déplacements

Adapté pour:

- jardineries
- supermarchés de vente de boissons
- dépôts
- garages



Visuel de référence: Chariot à plate-forme en acier Cargo, capacité de charge: 300 kg

Produit	Modèle	Surface de charge (L x P)	Dimensions (L x P x H)	Capacité de charge	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Chariot à plate-forme acier Cargo	plate-forme en tôle d'acier	725 x 472 mm	725 x 472 x 845 mm	300 kg	vert / gris	MCH501071	61453064
		907 x 608 mm	907 x 608 x 850 mm	300 kg	vert / gris	MCH500571	61453067