



Transportbehälter ProfiPlus EuroEco - geschlossener Griff, 400 x 300 mm

Eurobehälter in Industriequalität

- geschlossener Griff
- Material: PP (Polypropylen)
- hochschlagfest
- beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
- formbeständig von +60 bis -10° Celsius
- durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt
- der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
- durch glatte Innenwände leicht zu Reinigen
- rippenverstärkte, robuste Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
- stapelbar

Hinweis: Maße Tabelle = Außenmaße

C412: Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)115 mm

C417: Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)165 mm

C422: Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)215 mm

C432: Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)315 mm

Anwendungsbeispiele

- garantieren ein effizientes Lagern und Sortieren
- für den Transport und die Aufbewahrung von hochwertigen Inhalten



Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 412



Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 417



Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 422



Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 432

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Transportbehälter ProfiPlus EuroEco C412	geschlossene Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)120 mm	grau		456800	71510131
Transportbehälter ProfiPlus EuroEco C417	geschlossene Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)170 mm	grau		456802	71510132
Transportbehälter ProfiPlus EuroEco C422	geschlossene Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)220 mm	grau		456804	71510133
Transportbehälter ProfiPlus EuroEco C432	geschlossene Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)320 mm	grau		456806	71510134