

DIGITUS®

## Smarte Full HD PTZ-Außenkamera mit Auto-Tracking, Dual-LED, WLAN + Sprachsteuerung

- wetterfeste WLAN-Außenkamera
- lässt sich um 355° drehen und um 90° schwenken
- ausgestattet mit Auto-Tracking, ermöglicht die automatische Verfolgung von Bewegungen innerhalb des Sichtfeldes
- durch die Weitwinkel-Linse von 85° mit gestochen scharfer Full HD-Auflösung entgeht kein einziges Detail
- die integrierten Dual-LEDs sorgen für bestmögliche Nachtsicht bis zu 50 m - mit zugeschalteten Weißlicht-LEDs auch in Farbe
- sie sorgen selbst bei absoluter Dunkelheit für optimale Ausleuchtung und einen klaren Blick
- dank WLAN-Betrieb ist man 100% flexibel was den Aufstellort betrifft
- dazu muss die Kamera lediglich innerhalb der Reichweite Ihres Drahtlos-Netzwerks positionieren und mit Strom versorgen werden
- alternativ kann auch eine Netzwerkverbindung per Kabel über den RJ45-Anschluss hergestellt werden
- über Amazon Alexa und Google Assistant lässt sich das Kamerabild per Sprachbefehl auf entsprechenden Displays anzeigen
- ist in der Lage, Bewegungen im Bildbereich zu erkennen, zu verfolgen und Push-Benachrichtigung auf das Smartphone zu schicken
- vorhandener MicroSD-Kartenschacht lässt sich mit Speicherkarten von bis zu 128 GB ausstatten
- so können Aufnahmen auch über einen längeren Zeitraum gespeichert und jederzeit abgerufen werden können
- durch die Zwei-Wege-Audioübertragung können Sie mit Personen vor der Kamera kommunizieren
- das Livebild der Kamera und sämtliche Einstellungen lassen sich ganz bequem per App aufrufen und einstellen
- dank der mitgelieferten Halterung kann die Kamera individuell ausgerichtet und befestigt werden

### Technische Details:

- Video-Auflösung: 1920 x 1080p@25 BpS (Full HD)
- Video-Kompression: H.264
- Optik: FOV: 90° Betrachtungswinkel / 4 mm Linse
- Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux / Blendenöffnung: F1.2
- Sensor: 1/2.7" CMOS - 2 Megapixel
- unterstützt Bewegungserkennung mit Auto-Tracking (Verfolgen von Bewegungen)
- drehbar um 355° (PAN) / schwenkbar um 90° (TILT)
- Nachtsicht Reichweite: bis zu 50 m mit Dual-LED für optimale Ausleuchtung
- Tag / Nachtschaltung: IR-CUT
- Video-Framerate: Mainstream 1080p@25bps, 720p@25bps
- Infrarot-LEDs: 4 Stück / Weißlicht-LEDs: 4 Stück für optimierte Nachtsicht in Farbe
- Lautsprecher und Mikrofon integriert
- Zwei-Wege-Audio Kommunikation / Kompression: G.711
- Verbindungsarten: Wireless LAN / LAN RJ45
- Wireless LAN: 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) - Dual-Antenne
- LAN: RJ45 10/100M
- Aufnahme-Modi: Manuell / Bewegung / Zeitplan
- mit MicroSD-Kartenschacht
- Speicherkapazität MicroSD-Karte: bis zu 128 GB
- unterstützt Cloud Storage
- Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- Systemvoraussetzungen: iOS 7 / Android 4 oder höher
- Sicherheit: Benutzer-Authentifizierung, Software-Verschlüsselung
- Stromversorgung Kamera: 12 V DC, 2 A über 5,5 mm DC-Buchse
- Leistungsaufnahme: 20 W max.
- Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz , 0,7 A über Eurostecker Typ-C (CEE 7/16)
- Netzteil Ausgangsspannung: 12 V DC, 2 A, 24 W über Hohlstecker 5,5 mm
- Schutzart: IP65
- Maße: (B)170 x (T)110 x (H)200 mm • Gewicht: 490 g

### Anwendungsbeispiele:


- für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten konzipiert, beispielsweise für die Überwachung von Haus, Garten, Garage oder Carport



Smarte Full HD PTZ-Außenkamera



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Übertragung	Auflösung	Einsatzbereich	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
WLAN Full HD PTZ-Außenkamera	HD	WLAN	1.920 x 1.080 Px	Außenbereich / Tag & Nacht	DN-18604	11008130