



Umweltschränke PolyStore

für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten

- aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt
- sofort einsatzbereit - aufstellen, einlagern, fertig
- Betriebsgerechte Farbgestaltung: Korpus grau, Türen in signalgelb
- Lieferbar wahlweise mit Gitterrosten oder mit Einschubwannen, in verzinkt oder Edelstahl 1.4301
- Anschlussmöglichkeit für Lüfter (für Hochschränke, H 1990 mm).

Das transparente Fach in der Tür kann zum Einstecken von Sicherheitsdatenblättern genutzt werden oder beispielsweise auch für Schutzhandschuhe oder Schutzbrillen.



Gleich mitbestellen

INNOVATION



Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard® - vollkommen autark und sofort einsatzbereit, Bestell-Nr. 267-579-J0

Je nach einzulagernden Gefahrstoffen kann der Umweltschrank PolyStore wahlweise mit Wannen oder Gitterrosten ausgestattet werden, jeweils aus Edelstahl (1.4301) oder aus verzinktem Stahl. Alle Schranktypen können optional mit einem Lüfter ausgestattet werden.

Typ	PS 1220-4	PS 1220-3.1	PS 1220-4	PS 1220-3.1
Ausführung	4 Gitterroste verz.	3 Einschubwannen, 1 Gitterrost, verz.	4 Gitterroste Edelstahl	3 Einschubwannen, 1 Gitterrost, Edelstahl
Maße außen B x T x H [mm]	1225 x 640 x 1990	1225 x 640 x 1990	1225 x 640 x 1990	1225 x 640 x 1990
Maße innen B x T x H [mm]	1130 x 410 x 1750	1130 x 410 x 1750	1130 x 410 x 1750	1130 x 410 x 1750
Traglast Einstellebene [kg]	50	50	50	50
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	75	75	75	75
Gewicht [kg]	95	97	95	97
Bestellnummer	248-939-J0	248-940-J0	248-937-J0	248-938-J0

Gleich mitbestellen

Gitterrost Edelstahl B 120 cm, Bestell-Nr. 246-239-J0
 Einschubwanne, Edelstahl, B 120 cm, Bestell-Nr. 246-245-J0
 Gitterrost verzinkt B 120 cm, Bestell-Nr. 246-241-J0
 Einschubwanne verzinkt, B 120 cm, Bestell-Nr. 246-246-J0

Gleich mitbestellen

Lüfter für Umweltschrank PolyStore

- leitet entstehende Gase oder Dämpfe sicher aus dem Schrankinnenraum ab

Bestell-Nr.
212-190-J0

