

Krause marchepied industriel

estrade hauteur x largeur x profondeur 600 x 520 x 305 mm, 3 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium, application sûre grâce à main courante

Numéro d'article: 203435



Krause Marchepied industriel

utilisation polyvalente

marchepied industriel

- estrade hauteur x largeur x profondeur 600 x 520 x 305 mm
- 3 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur de marche 240 mm
- hauteur x largeur 1550 x 730 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse soudé
- avec 2 roulettes
- application sûre grâce à main courante
- Embouts antidérapants
- poids 8,5 kg



- certification TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	marchepied industriel	rabattable	non
matériau	aluminium	roulant	oui
utilisation	à un côté	main courante	oui
hauteur d'estrade	600 mm	connexion d'échelons/de longeron	soudé
largeur d'estrade	520 mm	équipement échelle	2 roulettes
profondeur d'estrade	305 mm	équipement de sécurité échelle	main courante
profondeur des marches	240 mm	étrier de sécurité	non
nombre de marches	3	bac	non
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	soubassement	Embouts antidérapants
hauteur	1550 mm	certification	certification TÜV
largeur	730 mm	garantie	10 années
profondeur	880 mm	Poids	8,5 kg
charge	150 kg		

Accessoires

203439



Embase à hauteur réglable pour marchepied industriel, avec revêtement caoutchouc, réglage en hauteur 60 mm

Cela s'adapte aussi ...

213054



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

217108



cutter, avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 18 mm, profondeur de coupe 3 - 10 mm, avec clip ceinture et casse-lame

221388



gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9

222683



papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm

523826



kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc