

Scangrip spot chantier FLOOD LITE MC

boîtier en plastique, Ampoule : DEL COB, avec Batterie externe avec sortie USB, support 3 en 1, angle de rayonnement 120 °, avec fonctionnement sur secteur

Numéro d'article: 254558



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



spot chantier

- idéal pour une utilisation dans des conditions de travail quotidien difficiles
- hauteur x largeur x profondeur 163 x 275 x 47 mm
- boîtier en plastique
- Ampoule : DEL COB
- classe d'efficacité énergétique E
- avec Batterie externe avec sortie USB, support 3 en 1
- angle de rayonnement 120 °
- avec variateur à 2 niveaux
- affichage avec affichage de charge
- avec fonctionnement sur secteur
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- 3 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| type d'outil | lampe industrielle | équipement lampe | Batterie externe avec sortie USB, support 3 en 1 |
| type de lampe | spot chantier | fonction lampe | avec variateur à 2 niveaux |
| convient pour (application) | l'utilisation dans des conditions de travail difficiles | matériau de boîtier | plastique |
| type d'ampoule | DEL COB | hauteur | 163 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | E | largeur | 275 mm |
| flux lumineux | 1750-3500 | profondeur | 47 mm |
| avec variateur | oui | plage de température | -10 °C à +40 °C °C |
| angle de rayonnement | 120 ° | indice de protection IP | 54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions |
| alimentation | fonctionnement sur secteur | garantie | 3 années |
| longueur de câble | 5 m | Type d'appareil DEEE | lampes CAT 3 |
| Affichage | affichage de charge | Poids | 2,1 kg |