

Feuille de données du produit



Article N°: 13580 Rouleur de bacs

Equipements de manutention



Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur à armature ouverte. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	605
Largeur de surface utile (mm)	408
Hauteur de zone de chargement (mm)	182
Longueur totale (mm)	611
Largeur totale (mm)	414
Hauteur totale (mm)	209
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	9
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976213583